

GLASS VITRUM

PIU GLASS VITRUM

H | MAX. 300

W | 70 80 90

Isometry/
Izometria




outward/na zewnątrz




inward/do środka

Section view of PIU Glass door leaf & frame/
Przekrój skrzydła i ościeżnicy PIU Glass


Frame outward/
Ościeżnica na zewnątrz



Frame inward /
Ościeżnica do środka



Aluminum structures/
Struktury aluminium



white/
lacquered
RAL/
biały/
lakier RAL



anthracite/
antracyt



gold/
złoty



copper/
miedź



brown/
brązowy



black/
czarny

Types of glass 10 mm/
Rodzaje szkła 10 mm




bronze/
brąz

black/
czarny


graphite/
grafitowy

optiwhite/
optiwhite


Door leaf finishes/
Możliwości wykończenia skrzydła



PIU Vitrum
Frame




PIU Vitrum
Stripe



PIU Vitrum
Rete

Door opening direction scheme for door frames type A and type B/

Schemat określania kierunków otwierania drzwi dla ościeżnic typu A i B



Frame height model Glass Vitrum (cm)/
Wysokość ościeżnicy model Glass Vitrum (cm)

standard height/ wysokość standardowa	frame opening height/ światło przejścia ościeżnicy		frame total height/ wysokość całkowita ościeżnicy		hole in the wall / otwór w murze	
	A/B	A	B	A	B	A
210	210	208,8	215,8	214,3	218	217
220	220	218,8	225,8	224,3	228	227
230	230	228,8	235,8	234,3	238	237
240	240	238,8	245,8	244,3	248	247
250	250	248,8	255,8	254,3	258	257
260	260	258,8	265,8	264,3	268	267
270	270	268,8	275,8	274,3	278	277
280	280	278,8	285,8	284,3	288	287
290	290	288,8	295,8	294,3	298	297
300	300	298,8	305,8	304,3	308	307

Frame width model Glass Vitrum (cm)/
Szerokość ościeżnicy Glass Vitrum (cm)

standard width/ szerokość standardowa	frame opening width/ światło przejścia ościeżnicy	frame total width/ szerokość całkowita ościeżnicy	hole in the wall/ otwór w murze	
			masonry wall/ ściana murowana	plastered wall/ płyta karton-gips
A/B	SA	SB typ A/B	SC	SC
70	70	81,6 / 81	84	84
80	80	91,6 / 91	94	94
90	90	101,6 / 101	104	104
100	100	111,6 / 111	114	114

Miejsce łączenia podłóg: ościeżnica do środka – 30-32 mm od lica / ościeżnica na zewnątrz – 6-8 mm od lica